



FD62AN

vega D sup. p/completar a.1050, 96M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	4
Número de filas	6
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

Dimensões

Altura	1050 mm
Largura	550 mm
Profundidade	193 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0

Dimensões

Número de unidades de largura	24
-------------------------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Ligações

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Materiais

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----