



HCT200AR

Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 200 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	200 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	3,60 kA

Architektura

Počet pólů	3
Řídící/ovládací prvek	Přepínač

Připojení

Průřez plného vodiče	35 - 185 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	35 - 150 mm ²

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funkce

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano