



841852525

## Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, antracit mat

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 250 V       |
| Nazivni napon | 250 - 250 V |

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Antracit      |
| RAL kod         | 7021          |
| Obrada površine | Mat           |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno    |

#### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 55,50 mm |
| Širina                            | 55,50 mm |
| Broj jedinica                     | 1        |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 32 mm    |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Povezivost

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Vrsta veze    | Vijčana stezaljka |
| Vrsta montaže | Montaža vijcima   |

#### Oprema

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak                 | Da     |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne     |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Ne     |
| Sa signalnom lampom                       | Ne     |
| Sa bravom                                 | Ne     |

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne   |
| Otpornost na udarce IK            | IK05 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP44 |

#### Tekst

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Otisak     | Bez otiska/natpisa                 |
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče           |
| Zaštita    | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze | Sa vijčanim stezaljkama            |

#### Pogodno za

|                |  |
|----------------|--|
| Berker integro |  |
|----------------|--|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |