



841852526

Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Nazivni napon	250 - 250 V
---------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Siva
------	------

RAL kod	7038
---------	------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Obrada	Neobrađeno
--------	------------

Dimenzije

Visina	55,50 mm
--------	----------

Širina	55,50 mm
--------	----------

Broj jedinica	1
---------------	---

Montažna dubina ugradbenih kutija	32 mm
-----------------------------------	-------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
--------------------------------------	--------

Rotirani centralni umetak	Da
---------------------------	----

Sa zglobnim poklopcem	Ne
-----------------------	----

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
---	----

Sa signalnom lampom	Ne
---------------------	----

Sa bravom	Ne
-----------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
-----------------------------------	----

Otpornost na udarce IK	IK05
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
-------------------------------	------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Poklopac	Poklopac centralne ploče
----------	--------------------------

Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
---------	------------------------------------

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Pogodno za

Berker integro	
----------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da