



VD102ND

**Rozvodnice cosmos, IP30, 2 mod.**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

**Vybavení**

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

**Kapacita**

Počet modulů	2
--------------	---

**Funkce**

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	163,50 mm
Šířka	45,50 mm
Hloubka	71 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	0
Počet zámků	0

**Rozměry**

Počet jednotek šířky	2
----------------------	---

**Materiál**

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ne

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámků
Test žhavicím drátem	750 °C

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano