



VD102ND

COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1Χ2Μ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

| | |
|-----------------|-------------|
| Όνομαστική τάση | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι |
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|------|
| Όνομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

Εξοπλισμός

| | |
|---|-----|
| Αριθμός ραγών | 1 |
| Αριθμός σειρών | 1 |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά | 1 |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Όχι |

Χωρητικότητα

| | |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 2 |
|-------------------|---|

Λειτουργίες

| | |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

Διαστάσεις

| | |
|--------|-----------|
| Ύψος | 163,50 mm |
| Πλάτος | 45,50 mm |
| Βάθος | 71 mm |

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 0 |
| Αριθμός κλειδαριών | 0 |

Διαστάσεις

| | |
|-------------------------|---|
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 2 |
|-------------------------|---|

Υλικά

| | |
|-------------|----------|
| Υλικό | Πλαστικό |
| Κωδικός RAL | 9010 |
| Χρώμα | Λευκό |

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Όχι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης | Όχι |

Υλικά

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία | Όχι |
|-------------------------------------|-----|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας | Κατηγορία μόνωσης II |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP30 |
| Τύπος κλειδώματος | χωρίς κλειδαριά |
| Glow wire test | 750 °C |

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |