



85342139



Rilevatore di movimento 2,2 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|-------------------------|---------------|
| Altezza d'installazione | 2,20 - 2,20 m |
| Altezza d'installazione | 34 mm |

Rilevazione

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di sensore | Rilevatore di movimento |
| Diámetro di rilevamento a pavimento | 0 - 0 m |
| Angolo di copertura regolabile | 45 - 90 ° |

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Bianco polare |
| finitura superficiale | Lucido |
| Trattamento | Non trattato |
| Materiale | Materiale termoplastico |

Distanza di rilevamento

| | |
|--|-----|
| Area massima di rilevamento frontale | 8 m |
| Portata massima di trasmissione laterale | 6 m |

Illuminazione

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Soglia di luminosità regolabile | 5 - 1000 lx |
|---------------------------------|-------------|

Impostazioni

| | |
|---------------------------------|----|
| Soglia di luminosità regolabile | Si |
|---------------------------------|----|

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|---|------|

Testo

| | |
|------------|---|
| Funzione | Con funzione di memoria per la simulazione di presenza Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante Con blocco pulsanti Funzione party per l'attivazione per 2 ore |
| Protezione | Con protezione antimontaggio |

Connettività

| | |
|--------------|----|
| Accoppiabile | Si |
|--------------|----|

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|