



47903515



**W.1 Łącznik seryjny z gniazdem SCHUKO pionowy kompletny IP55 szary**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wymiary	147 x 76 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	0 mm

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
Prąd załączania	10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Mat

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Sprzęt**

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Do montażu pionowego
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak