



47903515



Kombinacija serijski prekidač/utičnica SCHUKO sa poklopcem, NŽ, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Dimenzije	147 x 76 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

Električna struja

Nazivna struja	16 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Materijal	Termoplastika
Obrada površine	Mat

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Oprema

Sa signalnom lampom	Ne
Vrsta priključaka/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Način instalacije	Za vertikalnu montažu
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Plombiranje	Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kabla i podešavanje površine na stražnjoj strani
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da