



47903515

**Kombinacija serijski prekidač/utičnica SCHUKO sa poklopcem, NŽ, W.1, siva**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimenzije                         | 147 x 76 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 0 mm        |

**Električna struja**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Nazivna struja              | 16 A |
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 A |

**Napon**

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

**Materijali**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Siva          |
| RAL kod         | 7011          |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada površine | Mat           |

**Sigurnost**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP55 |
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne   |

**Uvjeti korištenja**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -15 - 30 °C |
|-------------------|-------------|

**Oprema**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Sa signalnom lampom                  | Ne     |
| Rotirani centralni umetak            | Ne     |
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu | SCHUKO |

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Tekst**

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Za vertikalnu montažu                                                                                        |
| Plombiranje       | Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kablova i podešavanje površine na stražnjoj strani |
| Vrsta veze        | Sa ubodnim stezaljkama                                                                                       |
| Zaštita           | Bez poboljšane zaštite od kontakta                                                                           |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |