



47903515



Технічні характеристики

Розміри

Розміри	147 x 76 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Комутаційний струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Матеріал	Термопластик
Обробка поверхні	Матовий

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
З посиленням захистом від контакту	Hi

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Обладнання

З сигнальною лампою	Hi
Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi

Акcesуари

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

Тексти

Режим встановлення	Для вертикального монтажу
Захист	Без посиленого захисту контакту
Пломбування	З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так