



UDM3306SLR12

Montagedeksel voor belasting tot 20 kN tbv UD grootte 3 gestanst R12 rond 306mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Breedte	360 mm
Lengte	360 mm
Diameter	306 mm
Dikte materiaal	4 mm
Nominale grootte	340 mm

Installatie, montage

Montage opening	Rond
-----------------	------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Verzinkt

Deksel, deur

Deur montageopening	Ja
---------------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

