




20267106

Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	5 A
Max. spínací proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	230-230 V
------------------	-----------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V AC
-----------------	----------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota	5 - 30 °C
------------------------------	-----------

Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47,50 mm

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Vybavení

Rozdíl spínací teploty	0,50 K
Typ termostatu	Pokojový termostat
Typ senzoru	Bimetal
S ohříváčem	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1x přepínač
--------------	-------------

Přenos

Typ řízení HVAC	Vytápění Chlazení
-----------------	----------------------

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti	I (1%)
-----------------------------	--------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných příchytok
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Tepelná recirkulace	S tepelnou zpětnou vazbou
Potisk	S potiskem

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano