




20267104

Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Rotirajući

Električna struja

Nazivna struja 5 A

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

Napon

Nazivni napon 230-230 V

Napajanje

Napon napajanja 230 V AC

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

Materijali

Boja Nehrdajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 47,50 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 K

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Bimetalno

Sa grijačem Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1x izmjenični

Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a Grijanje
Hlađenje

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da