




20267104

Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Elektrický proud

Jmenovitý proud 5 A

Max. spínací proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 230-230 V

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

Materiál

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 47,50 mm

Obrazovka

S displejem Ne

Vybavení

Rozdíl spínací teploty 0,50 K

Typ termostatu Pokojevý termostat

Typ senzoru Bimetal

S ohříváčem Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Připojení

Typ kontaktu 1x přepínač

Přenos

Typ řízení HVAC Vytápění
Chlazení

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných příchytok

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano