



85342173



Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Rozměry

Instalační výška	2,20 - 2,20 m
Výška nástavby	34 mm

Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu
Průměr detekce na podlaze	0 - 0 m
Nastavitelný úhel detekce	45 - 90 °

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Povrchová úprava	Matná
Povrch	Lakované
Materiál	Nerezová ocel Termoplast

Dosahová vzdálenost

Maximální rozsah přenosu čelně	8 m
Maximální dosah přenosu do strany	6 m

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Nastavení

Nastavitelný jas odezvy	Ano
-------------------------	-----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Funkce	S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka Se zámekem na klíč Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny
Ochrana	S ochranou proti demontáži

Konektivita

Připojitelné	Ano
--------------	-----

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----