



85342177



bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-------------------|---------------|
| Installatiehoogte | 2,20 - 2,20 m |
| Opbouwhoogte | 34 mm |

Detectie

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Uitvoering sensor | Bewegingssensor |
| Detectiediameter op vloer | 0 - 0 m |
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 ° |

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Aluminium |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |
| Materiaal | Thermoplast |

Reikwijdte

| | |
|------------------------------|-----|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 8 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |

Verlichting

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

Instellingen

| | |
|--------------------------------|----|
| Inschakelhelderheid instelbaar | Ja |
|--------------------------------|----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|-------------|--|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
| Functie | Met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------|----|
| Koppelbaar | Ja |
|------------|----|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|