



85342177

**Senzor pokreta, 2.2m, K.5, aluminij mat, lakirano**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Visina nakon ugradnje    | 2,20 - 2,20 m |
| Visina montaže/sklapanja | 34 mm         |

**Detekcija**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Vrsta senzora             | Senzor pokreta |
| Promjer detekcije na podu | 0 - 0 m        |
| Ugao detekcije podesiv    | 45 - 90 °      |

**Materijali**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Aluminij      |
| Obrada površine | Mat           |
| Obrada          | Lakirano      |
| Materijal       | Termoplastika |

**Doseg**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Maks. opseg prijenosa frontalno | 8 m |
| Maks. domet transmisije bočno   | 6 m |

**Rasvjeta**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Podesiva odzivna svjetlina | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

**Postavke**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Podesiva odzivna svjetlina | Da |
|----------------------------|----|

**Uvjeti korištenja**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

**Tekst**

|          |                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija | S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva<br>Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta<br>Sa bravom<br>Party funkcija za uključivanje 2 sata |
| Zaštita  | Sa zaštitom od demontaže                                                                                                                                          |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|