



85342126



Rilevatore di movimento 2,2 m Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza d'installazione	2,20 - 2,20 m
Altezza d'installazione	34 mm

Rilevazione

Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Diametro di rilevamento a pavimento	0 - 0 m
Angolo di copertura regolabile	45 - 90 °

Materiali

Colore	Antracite
finitura superficiale	Vellutato
Trattamento	Verniciato
Materiale	Materiale termoplastico

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	8 m
Portata massima di trasmissione laterale	6 m

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Impostazioni

Soglia di luminosità regolabile	Si
---------------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Funzione	Con funzione di memoria per la simulazione di presenza Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante Con blocco pulsanti Funzione party per l'attivazione per 2 ore
Protezione	Con protezione antimontaggio

Connettività

Accoppiabile	Si
--------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----