



85342129



### Rilevatore di movimento 2,2 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Altezza d'installazione | 2,20 - 2,20 m |
| Altezza d'installazione | 34 mm         |

##### Rilevazione

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di sensore                     | Rilevatore di movimento |
| Diametro di rilevamento a pavimento | 0 - 0 m                 |
| Angolo di copertura regolabile      | 45 - 90 °               |

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| finitura superficiale | Vellutato               |
| Trattamento           | Non trattato            |
| Materiale             | Materiale termoplastico |

##### Distanza di rilevamento

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Area massima di rilevamento frontale     | 8 m |
| Portata massima di trasmissione laterale | 6 m |

##### Illuminazione

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Soglia di luminosità regolabile | 5 - 1000 lx |
|---------------------------------|-------------|

##### Impostazioni

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Soglia di luminosità regolabile | Sì |
|---------------------------------|----|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Testo

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione   | Con funzione di memoria per la simulazione di presenza<br>Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante<br>Con blocco pulsanti<br>Funzione party per l'attivazione per 2 ore |
| Protezione | Con protezione antismontaggio                                                                                                                                                                         |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|