



20267103

Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, K.5, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	5 A
----------------	-----

Napon

Nazivni napon	250 - 250 V
---------------	-------------

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda	5 - 30 °C
-------------------------------	-----------

Materijali

Boja	Aluminij
------	----------

RAL kod	9006
---------	------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Materijal	Metal Plastika
-----------	-------------------

Obrada	Lakirano
--------	----------

Dimenzije

Visina	71 mm
--------	-------

Širina	71 mm
--------	-------

Dubina	47,50 mm
--------	----------

Ekran

Sa ekranom	Ne
------------	----

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	0,50 (unece.unit.KEL)
---	-----------------------

Vrsta termostata	Sobni termostat
------------------	-----------------

Vrsta sonde	Bimetалno
-------------	-----------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Vrsta kontakata	1x izmjenični
-----------------	---------------

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	I (1%)
--------------------------------	--------

Tekst

Način instalacije	Bez krala
-------------------	-----------

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Termalna recirkulacija	Sa termičkim povratom
------------------------	-----------------------

Otisak	Sa otiskom
--------	------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----