



20267103

Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.5, alu mat, lak.

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	5 A
-----------------	-----

Max. spínací proud	10 A
--------------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	230-230 V
------------------	-----------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V AC
-----------------	----------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota	5 - 30 °C
------------------------------	-----------

Materiál

Barva	Hliník
-------	--------

Kód RAL	9006
---------	------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Výška	71 mm
-------	-------

Šířka	71 mm
-------	-------

Hloubka	47,50 mm
---------	----------

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Vybavení

Rozdíl spínací teploty	0,50 K
------------------------	--------

Typ termostatu	Pokojový termostat
----------------	--------------------

Typ senzoru	Bimetal
-------------	---------

S ohříváčem	Ano
-------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1x přepínač
--------------	-------------

Přenos

Typ řízení HVAC	Vytápění Chlazení
-----------------	----------------------

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti	I (1%)
-----------------------------	--------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných příchytok
----------------	--------------------------

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

Tepelná recirkulace	S tepelnou zpětnou vazbou
---------------------	---------------------------

Potisk	S potiskem
--------	------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano