



20267103

### Регулятор температури приміщення, 250В, алюмінієвий лак, К.5

#### Технічні характеристики

##### Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

##### Електричний струм

Номінальний струм 5 А

Максимальний комутаційний струм 10 А

##### Напруга

Номінальна напруга 230-230 V

##### Електроживлення

Напруга живлення 230 В AC

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Налаштування

Заданий параметр температури комфорту 5 - 30 °C

##### Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал

Пластик

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 47,50 mm

##### Екран

З дисплеєм Ні

##### Обладнання

Перемикання різниці температур 0,50 К

Тип термостату Кімнатний термостат

Тип датчика Біметал

З обігрівачем Так

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Під'єднання

Тип контактів 1x перемикання

##### Сумісність

Тип керування HVAC Опалення

Охолодження

##### Умови використання

Клас енергоефективності I (1%)

##### Тексти

Режим встановлення Без розпірних лап

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Теплова рециркуляція З тепловою віддачею

Відбиток З написом

---

**Sustainability**

---

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так

---