



85342131



### Датчик руху, 2.2м, чорний, R.1/R.3

#### Технічні характеристики

##### Розміри

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Висота монтажу   | 2,20 - 2,20 m |
| Висота складання | 34 mm         |

##### Виявлення

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Діаметр виявлення на підлозі | 0 - 0 m   |
| Кут виявлення регулюється    | 45 - 90 ° |

##### Дистанція досяжності

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Макс. фронтальна зона дії | 8 m |
| Макс. бічна зона дії      | 6 m |

##### Освітлення

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Регульована яскравість відгуку | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

##### Умови використання

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|