



ERC125S

Humfree Override Contactor 25A, 1NO, 230V~50/60Hz

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
----------------	-----

Elektrisk ström

Märkström	25 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	4000 V
Nominell isolationsspänning U _i	250 V
Märkdriftspänning U _e	230 - 230 V
Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	0 - 0 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Användning

Driftskategori	AC-7a/AC-7b
----------------	-------------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,70 W
Absorberad startström	2,50 VA

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,85 mm
Djup	60 mm

Utrustning

Antal slutande kontakter	1
Antal NC-kontakter	0
Med brytare för manuell omkoppling	Ja

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20 Nm
-----------------------------	----------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----