




ATA163089016

ΤΕΗΑΛΙΤ ΑΤΑ ΤΑΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 32x16

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	30 mm
Πλάτος	16 mm

Παρελκόμενα

Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος	Μορφοποιημένο
--------------------------------	---------------

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Traffic white
Κωδικός RAL	9016

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

Κατάλληλο για

ATA 16x30	
-----------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι