



VD101ND

**Rozvodnice cosmos, IP30, 1 mod.**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

**Instalace, montáž**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Montáž na omítku |

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

**Vybavení**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Počet lišt               | 1  |
| Počet řad v rozvaděči    | 1  |
| Počet polí v šířce       | 1  |
| Zámek                    | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ne |

**Kapacita**

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

**Funkce**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

**Rozměry**

|         |           |
|---------|-----------|
| Výška   | 163,50 mm |
| Šířka   | 27,50 mm  |
| Hloubka | 71 mm     |

**Kryt, dveře**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 0 |
| Počet zámků           | 0 |

**Rozměry**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet jednotek šířky | 1 |
|----------------------|---|

**Materiál**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL  | 9010        |
| Barva    | Bílá        |

**Vybavení**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ne |
| Montážní deska            | Ne |

**Materiál**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ne |
|--------------------------------------|----|

**Bezpečnost**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Třída izolace          | Třída izolace II |
| Mechanická odolnost IK | IK07             |
| Stupeň krytí IP        | IP30             |
| Typ uzamčení           | Bez zámků        |
| Test žhavicím drátem   | 750 °C           |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |