



VD101NE

Cubrebornes de superficie, serie VD,1mód

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Equipo

Número de carriles	1
Número de filas	1
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	163,50 mm
Anchura	27,50 mm
Profundidad	71 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0

Dimensiones

Número de unidades de ancho	1
-----------------------------	---

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
---	----

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

Equipo

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí