



VD101NE

Щит з/у без дверцят 1 мод. COSMOS

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Hi
--	----

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
-----------------	---

Кількість рядів щита	1
----------------------	---

Кількість секцій по ширині	1
----------------------------	---

Із замком	Hi
-----------	----

Має нейтральну клемну колодку	Hi
-------------------------------	----

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	163,50 mm
--------	-----------

Ширина	27,50 mm
--------	----------

Глибина	71 mm
---------	-------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	0
-----------------------	---

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	1
------------------------------	---

Матеріали

Матеріал	Пластик
----------	---------

Код RAL	9010
---------	------

Colour	Чистий білий
--------	--------------

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Hi
-----------------------------------	----

Має монтажну пластину	Hi
-----------------------	----

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Hi
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
--------------	------------------

Ударостійкість IK	IK07
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
-----------------------------------	------

Тип блокування	Без замка
----------------	-----------

Випробування розжареним дротом	750 °C
--------------------------------	--------

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----