



VR118PD

Щит в/у з білими дверцятами 18 мод. COSMOS

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
-----------------	---

Кількість рядів щита	1
----------------------	---

Кількість секцій по ширині	1
----------------------------	---

Із замком	Ні
-----------	----

Має нейтральну клемну колодку	Так
-------------------------------	-----

Емність

Кількість модулів	18
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	226 mm
--------	--------

Ширина	416 mm
--------	--------

Глибина	91,40 mm
---------	----------

Вбудована висота	208 mm
------------------	--------

Вбудована ширина	398 mm
------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	72 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

Матеріали

Матеріал	Пластик
----------	---------

Код RAL	9010
---------	------

Colour	Чистий білий
--------	--------------

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
-----------------------------------	-----

Має монтажну пластину	Ні
-----------------------	----

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
--------------	------------------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
-----------------------------------	------

Безпека

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----