



VR118TD

Ormar, Cosmos, PŽ, 1 red, 18M, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 18

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 226 mm

Širina 416 mm

Dubina 91,40 mm

Ugrađena visina 208 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Dimenzije

Ugrađena širina 398 mm

Poklopac, vrata

Broj brava 0

Dimenzije

Ugrađena dubina 72 mm

Broj jedinica širine 18

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Da

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

Materijali

UV otporno Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Sigurnost

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----