



13837004

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Κ.5 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΝΟΧ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 4 |
| Αριθμός στοιχείων | 4 |

Υλικά

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Χρώμα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Κωδικός RAL | 9022 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι |

Διαστάσεις

| | |
|--------|----------|
| Ύψος | 80,50 mm |
| Πλάτος | 300 mm |
| Βάθος | 9,90 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|-----------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια |
|---------------------------|-----------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK05 |

Κείμενο

| | |
|---------------------|---------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφικτήρα |
|---------------------|---------------------|

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |