



18120100

Knevel van messing, berker Glas

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Knevel
-------------------	--------

Materiaal

Kleur	Chroom
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd

Afmetingen

Hoogte	30 mm
Breedte	44695 mm
Diepte	17,10 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja