



18120100

Knevel van messing, berker Glas

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

Materiaal

Kleur	Chroom
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlakte behandeling	Verchroomd

Afmetingen

Hoogte	30 mm
Breedte	44695 mm
Diepte	17,10 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja