



18120100

## Β.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΡΩΜΙΟ GLAS

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

#### Υλικά

Χρώμα Χρώμιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Ορείχαλκος

Μεταχείριση Επιχρωμιωμένο

#### Διαστάσεις

Ύψος 30 mm

Πλάτος 44695 mm

Βάθος 17,10 mm

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

#### Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

#### Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι