



181110

Pulsador TS cromo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	1,50 A
----------------------------------	--------

Tensión

Tensión asignada	12 V
------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Pulsador
Número de polos	1

Materiales

Colour	Cromo
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Latón
Tratamiento	Chapado en cromo Galvanizado
Transparente	No

Dimensiones

Altura	22 mm
Anchura	22 mm
Profundidad	19,70 mm
Profundidad de montaje	13 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	0 mm

Controles e indicadores

Número de teclas	1
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conmutación / variante	Contacto NA
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Berker TS

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí