



47238982

B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	1013
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo duroplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszkі podtynkowe	31 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtyczki
------------------	----------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak