



47238982

**Розетка з з/к, зах.контактів, біла, 16A/250B S.1**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Електричний струм**

Номінальний струм 16 A

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Матеріали**

Colour Білий

Код RAL 1013

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

**Розміри**

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

**Під'єднання**

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Підключення**

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

**Аксесуари**

Має поле для маркування Ні

**Ємність**

Кількість модулів 1

**Безпека**

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

**Ідентифікація**

З відбитком Ні

---

**Тексти**

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

---

**Сумісний із**

S.x/V.x

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так