



47803515



Комбінація розетки з з/к 16А та перемикача 10АХ, вертикал., IP55, сіра, 250В W.1

#### Технічні характеристики

##### Розміри

Розміри	147 x 76 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

##### Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Комутаційний струм	10 A

##### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

##### Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Матеріал	Термопластик
Обробка поверхні	Матовий

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
З посиленням захистом від контакту	Ні

##### Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

##### Обладнання

З сигнальною лампою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поверотна центральна вставка	Ні

##### Аksesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

##### Тексти

Режим встановлення	Для вертикального монтажу
Захист	Без посиленого захисту контакту
Пломбування	З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні
Тип з'єднання	Зі вставними клеммами

##### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так