



35623505

Prekidač, 2-pol, kontrolni, sa natpisom "grijanje-0-1", sa ind, NŽ, W1, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 31,4 %

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 0 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Rasvjeta Sa crvenom LED 230 V
Za nadzorni krug

Taster Ne

Otisak Sa natpisom "Heizung - 0"