



LNH3500MK

Mespatroon NH3 500 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

Kenmerken zekering	gG
--------------------	----

Spanning

Type voeding	AC
--------------	----

Nominale spanning Ue	500 - 500 V
----------------------	-------------

Nominale spanning bij AC 50 Hz	500 - 500 V
--------------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	500 A
-----------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Ja
------------	----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	43 W
----------------------------------	------

Afmetingen

Hoogte	150 mm
--------	--------

Breedte	66 mm
---------	-------

Diepte	80 mm
--------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----