



VZ629N

### porte, transparente VF/VS318

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 500 mm   |
| Largeur    | 388 mm   |
| Profondeur | 16.50 mm |

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 0   |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Matière               | Plastique  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Gauche |
|----------------------|--------|

##### Sécurité

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection    | Classe II |
| Indice de protection IP | IP40      |
| Type de verrouillage    | Loquet    |

##### Equipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre rangées            | 3 |

##### Connectivité

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

##### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |