



VD112NE

Щит з/у без дверцят 12 мод. COSMOS

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Обладнання

Кількість рейок 1

Кількість рядів щита 1

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Ні

Ємність

Кількість модулів 12

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 200 mm

Ширина 292,50 mm

Глибина 91 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 0

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 12

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Ні

Має монтажну пластину Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP30

Тип блокування Без замка

Випробування розжареним дротом 750 °C

Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так