



VD112PD

### Щит з/у з білими дверцятами 12 мод. COSMOS

#### Технічні характеристики

##### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номінальна напруга | 400 - 400 V |
|--------------------|-------------|

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

##### Обладнання

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Кількість рейок            | 1 |
| Кількість рядів щита       | 1 |
| Кількість секцій по ширині | 1 |

##### Ємність

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 12 |
|-------------------|----|

##### Розміри

|         |           |
|---------|-----------|
| Висота  | 200 mm    |
| Ширина  | 292,50 mm |
| Глибина | 91 mm     |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
| Кількість замків      | 0 |

##### Розміри

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 12 |
|------------------------------|----|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

##### Безпека

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ударостійкість IK                 | IK07   |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP40   |
| Випробування розжареним дротом    | 750 °C |

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|