

Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x550x205

Technické vlastnosti

Rozměry

|                  |        |
|------------------|--------|
| Výška            | 800 mm |
| Šířka            | 550 mm |
| Hloubka          | 205 mm |
| Tloušťka bočnice | 1 mm   |

Bezpečnost

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Stupeň krytí IP        | IP54          |
| Třída izolace          | Třída izolace |
| Mechanická odolnost IK | IK09          |

Vybavení

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce           | 2 |
| Počet otvorů v desce příruby | 4 |

Instalace, montáž

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montáž                      | Montáž na stěnu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne              |

Materiál

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Bílá              |
| Kód RAL  | 9010              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel              |

Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 5 |
|-----------------------|---|

Kryt, dveře

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 1  |
| Počet zámků           | 1  |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne |

Elektrický proud

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 250 A |
|-----------------|-------|

Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|