



LFF4006049011

**Angle intérieur pour goulotte LF 40x57mm noir graphit**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

**Réglages**

Plage d'angles	83 - 97
----------------	---------

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm

**Matières**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Noir graphite
Code RAL	9011

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Adapté à**

LF 40x60
----------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui