



29537004



Señalización LED, K.x, acero inoxidable

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Potencia consumida 1 W

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Acabado de la superficie Mate

Material Metal
Plástico
Acero inoxidable

Tratamiento Lacado

Dimensiones

Altura 70 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 50 mm

Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm²

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Texto

Iluminación Color blanco frío

Etiqueta Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos

Inscripción Sin inscripción

Características técnicas

K.x

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí