



29537004



Señalización LED, K.x, acero inoxidable

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Potencia

Potencia consumida	1 W
--------------------	-----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

Materiales

Colour	Acero inoxidable
--------	------------------

Código RAL	9022
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal Plástico Acero inoxidable
----------	---------------------------------------

Tratamiento	Lacado
-------------	--------

Dimensiones

Altura	70 mm
--------	-------

Anchura	70 mm
---------	-------

Profundidad	50 mm
-------------	-------

Conexión

Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Texto

Iluminación	Color blanco frío
-------------	-------------------

Etiqueta	Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos
----------	---

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Características técnicas

Berker K.x	
------------	--

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----