



29537004



Ledmodule wit, berker K.5 edelstaal (gelakt)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	1 W
-------------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Kleur	RVS
-------	-----

RAL-code	9022
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Metaal Kunststof RVS
-----------	----------------------------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
--------	-------

Breedte	70 mm
---------	-------

Diepte	50 mm
--------	-------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Verlichting	Lichtkleur koudwit
-------------	--------------------

Tekst	Inlegfolie met symbolene opdruk
-------	---------------------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Geschikt voor

K.x	
-----	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----