



29537004



## LED signalno svjetlo, bijela, K.5, nehrđajući čelik, lakirano

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 230 V

#### Snaga

Apsorbirana snaga 1 W

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Rasvjeta

Vrsta lampe LED

#### Materijali

Boja Nehrđajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Metal

Plastika

Nehrđajući čelik

Obrada Lakirano

#### Dimenzije

Visina 70 mm

Širina 70 mm

Dubina 50 mm

#### Veza

Presjek vodiča 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Tekst

Rasvjeta Boja svjetla hladno bijela

Označavanje Moguće ubaciti folije sa otiskom simbola

Otisak Bez otiska/natpisa

#### Pogodno za

K.x

#### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da